

**Obrázek výrobku**

Držák pojistek SIHA rychle promění rozpojovací svorku na svorku pojistkovou. Jednoduše vyjměte rozpojovací nůž a znovu zapojte jednotku s pojistkou.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Držák na pojistku pro průchozí modulární svorku, Tmavě béžová, 6.3 A, lze zapojit, V-0, Wemid
Číslo objednávky	<a href="#">9537550000</a>
Typ	SIHA 1/G20
GTIN (EAN)	4008190118686
Množství	25 items

## Technické údaje

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	43.93 mm	Hloubka (v palcích)	1.7295 inch
Výška	33.38 mm	Výška (v palcích)	1.3142 inch
Šířka	5.95 mm	Šířka (v palcích)	0.2343 inch
Čistá hmotnost	6.43 g		

## Teploty

Okolní teplota	-5 °C...40 °C	Provozní teplota	-50 °C... 120 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta	Nutná koncová deska	Ne
-------	-------------------	---------------------	----

## Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Izolační materiál	Wemid
Barevný	Tmavě béžová	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

## Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	6.3 A
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV	Závažnost znečištění	3

## Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
-------------------	--------------	-------------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Nákresy**

