


Obrázek výrobku

Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Měření odpojovací svorkovnice transformátoru, Šroubové připojení, 500, 41, 2
Číslo objednávky	9538080000
Typ	WTL 6 SL/EN
GTIN (EAN)	4008190574963
Množství	50 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	49.5 mm	Hloubka (v palcích)	1.9488 inch
Hloubka včetně DIN lišty	51.5 mm	Výška	82.7 mm
Výška (v palcích)	3.2559 inch	Šířka	7.9 mm
Šířka (v palcích)	0.311 inch	Čistá hmotnost	26.58 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-5 °C...40 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C	Trvalá provozní teplota, max.	120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oeb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

Specifikace systému

Verze	Šroubové připojení, Speciální podlouhlý izolátor svorky, s pružinovým upínáním kabelu, s konektory samícemi, Jeden konec bez konektoru	Nutná koncová deska	Ano
Počet potenciálů	1	Počet úrovní	1
Počet svěrných bodů na úroveň	2	Počet pólů na řadu	1
Úrovně propojené interně	Ne	PE připojení	Ne
Nosná lišta	TS 32, TS 35	N-funkce	Ne
PE funkce	Ne	Funkce PEN	Ne

Údaje materiálu

Základní materiál	Wemid	Barevný	Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Otevřené strany	pravá	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
Typ montáže	Přichytka		

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	6 mm ²	Jmenovité napětí	500 V
Jmenovité DC napětí	630 V	Jmenovitý proud	41 A

Technické údaje

Proud při maximu vodičů	57 A	Standardy	IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	0.78 mΩ	Jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	1.31 W	Kategorie rázového napětí	III
Závažnost znečištění	2		

Rozměry

TS 32 offset	41.5 mm	TS 35 offset	32 mm
--------------	---------	--------------	-------

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
--------------------------------	--------------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Měřidlo podle IEC 60947-1	A5	Průřez propojení AWG, max.	AWG 10
Směr připojení	na straně	Utahovací moment, max.	1.6 Nm
Utahovací moment, min.	0.8 Nm	Délka odizolování	16 mm
Typ připojení	Šroubové připojení	Počet připojení	2
Upínací rozsah, max.	6 mm ²	Upínací rozsah, min.	0.5 mm ²
Svěrný šroub	M 3,5	Velikost nože	0,8 x 4,0 mm
Průřez propojení AWG, min.	AWG 20	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.	5 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodičů, splétané, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.	0.5 mm ²	Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.	0.5 mm ²		


Všeobecně

Průřez propojení AWG, max.	AWG 10	Průřez propojení AWG, min.	AWG 20
Standardy	IEC 60947-7-1	Nosná lišta	TS 32, TS 35

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

Nákresy



Příslušenství

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 6/2	Verze
Číslo	1052360000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190075866	
Množství	50 ST	
Typ	WQV 6/3	Verze
Číslo	1054760000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190174163	
Množství	50 ST	
Typ	WQV 6/4	Verze
Číslo	1054860000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190180799	
Množství	50 ST	
Typ	WQV 6/10	Verze
Číslo	1052260000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190153977	
Množství	20 ST	

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Typ	GWHUE M3 WTL6	Verze
Číslo	1255010000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 6 mm, Výška: 6 mm, Hloubka: 13.3 mm, Počet pólů: 1, Měď - zinek
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118075892	
Množství	50 ST	

Příslušenství

Koncové a předělové desky




Dělicí desky a koncové desky jsou nezbytným příslušenstvím pro svorkovnice. Dělicí desky zajišťují optické a elektrické oddělení různých potenciálů a funkčních skupin, čímž zvyšují bezpečnost a zajišťují přehlednou strukturu uvnitř rozvaděče. Koncové desky uzavírají řadu svorkovnic po stranách, chrání před kontaktem s živými částmi a zajišťují čistý a stabilní povrch. Oba komponenty jsou přesně sladěny s příslušnou řadou svorkovnic Weidmüller, což přispívá k bezpečnému, kompatibilnímu a profesionálnímu zapojení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WAP WTL6 SL	Verze
Číslo	9538110000	Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 82.2 mm,
objednávky		Šířka: 1.5 mm, V-O, Wemid, Přichytka: Ne
GTIN (EAN)	4008190574994	
Množství	20 ST	
Typ	WAP WTL6 SL 4-6	Verze
Číslo	1238880000	Koncová destička pro svorkovnice, Tmavě béžová, Výška: 82.2 mm,
objednávky		Šířka: 1.5 mm, V-O, Wemid, Přichytka: Ne
GTIN (EAN)	4050118045680	
Množství	20 ST	
Typ	WTW EN	Verze
Číslo	1058800000	Předělová deska (svorka), Tmavě béžová, Výška: 86 mm, Šířka: 3 mm,
objednávky		V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4008190140175	
Množství	20 ST	

Koncová podpora



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WEW 35/2	Verze
Číslo	1061200000	Bočnice, Tmavě béžová, TS 35, HB, Wemid, Šířka: 8 mm, 100 °C
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190030230	
Množství	50 ST	

Příslušenství

Háčková kabelová oka



Použití izolovaných konektorů uživatelům zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přináší výhody při instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Verze
Číslo	1233340000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 4,6 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118210972	
Množství	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Verze
Číslo	1233330000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 4,6 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118016901	
Množství	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE	Verze
Číslo	1216230000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 4,6 mm ² , 4,6 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118000337	
Množství	100 ST	

Prázdné



Značky WS jsou ideální volbou pro konektory řady W. Díky jejich systémové kompatibilitě lze WS štítky využít i s řadami I a Z. Velká plocha na značení umožňuje dlouhé řetězce znaků, ale také víceřádkový text.

Štítky WS jsou ideální na značení pomocí dlouhých řetězců znaků. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možný tisk pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Lze nasazovat v pásech nebo jednotlivě
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6.5 MC NE WS	Verze
Číslo	1609920000	WS, Označení svorek, 12 x 6,5 mm, Rozteč v mm (P): 6,50
objednávky		Weidmueller, Allen-Bradley, Bílá
GTIN (EAN)	4008190203511	
Množství	540 ST	

Příslušenství

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WQV 10/2	Verze
Číslo	1052560000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 76 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190154943	
Množství	50 ST	
Typ	WQV 10/3	Verze
Číslo	1054960000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190079079	
Množství	50 ST	
Typ	WQV 10/4	Verze
Číslo	1055060000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190188245	
Množství	50 ST	
Typ	WQV 10/10	Verze
Číslo	1052460000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190152130	
Množství	20 ST	

Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BZT 1 WS 10/5	Verze
Číslo	1805490000	Příslušenství, Držák štítku značení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248270231	
Množství	100 ST	

WTL 6 SL/EN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Verze
Číslo	1805520000	Příslušenství, Držák štítku značení
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248270248	
Množství	100 ST	

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	WQV 6/5	Verze
Číslo	1062660000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 5, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190176914	
Množství	50 ST	
Typ	WQV 6/6	Verze
Číslo	1062670000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190261771	
Množství	50 ST	
Typ	WQV 6/7	Verze
Číslo	1062680000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 57 A, Počet pólů: 7, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Šířka: 7.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190261788	
Množství	50 ST	

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Verze
Číslo	1071000000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190259204	
Množství	50 ST	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Verze
Číslo	1071010000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259211	
Množství	50 ST	
Typ	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Verze
Číslo	1071020000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259228	
Množství	50 ST	
Typ	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Verze
Číslo	1071030000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259235	
Množství	50 ST	

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Verze
Číslo	1071040000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190859985	
Množství	50 ST	

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Verze
Číslo	1071080000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190043957	
Množství	50 ST	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Verze
Číslo	1312520000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118121704	
Množství	50 ST	

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	STB 21.6/45 GE	Verze
Číslo	1936240000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248605972	
Množství	50 ST	
Typ	STB 21.6/45 GN	Verze
Číslo	1936250000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248605989	
Množství	50 ST	
Typ	STB 21.6/45 VI	Verze
Číslo	1936260000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248605996	
Množství	50 ST	

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	STB 21.6/45 SW	Verze
Číslo	1936270000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm, 0.00 mm, Hloubka: 45 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248606009	
Množství	50 ST	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	STB 21.6/45 GR	Verze
Číslo	1936280000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		0.00 mm, Hloubka: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
Množství	50 ST	
Typ	STB 21.6/45 BL	Verze
Číslo	1936290000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		0.00 mm, Hloubka: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
Množství	50 ST	
Typ	STB 21.6/45 RT	Verze
Číslo	1936300000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		0.00 mm, Hloubka: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
Množství	50 ST	

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zásuvky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 21.6/45 DB	Verze
Číslo	1938790000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		0.00 mm, Hloubka: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
Množství	50 ST	
Typ	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Verze
Číslo	1847790000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		Hloubka: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
Množství	50 ST	

Příslušenství



Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 36.8/IH/DB WTL6/1	Verze
Číslo	1847740000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		Hloubka: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379187	
Množství	50 ST	

Testovací adapter a testovací zásuvky



Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Verze
Číslo	1847760000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		Hloubka: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
Množství	50 ST	
Typ	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Verze
Číslo	1847770000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		Hloubka: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
Množství	50 ST	

Příslušenství



Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Verze
Číslo	1312540000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		Hloubka: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
Množství	50 ST	

Příslušenství

Testovací adapter a testovací zásuvky




Testovací adaptéry a testovací zástrčky se používají pro elektrické připojení mezi svorkovnicemi a testovacím zařízením. Tímto způsobem lze elektrický kontakt vytvořit v propojeném stavu a měření lze provést snadno.

Všeobecné objednací údaje

Typ	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Verze
Číslo	1312550000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		Hloubka: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
Množství	50 ST	
Typ	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Verze
Číslo	1847780000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		Hloubka: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
Množství	50 ST	
Typ	STB 36.8/IH/WS WTL6/1	Verze
Číslo	1312560000	Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 11.1 mm,
objednávky		Hloubka: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181203	
Množství	50 ST	

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalšímu úsilí o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 19/6.3/4.3	Verze
Číslo	0318000000	Spojovací objímka (svorka), Přišroubováno, Šířka: 6, Výška: 6,
objednávky		Hloubka: 19 mm, Počet pólů: 1, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190059460	
Množství	50 ST	
Typ	WQV 10/5	Verze
Číslo	2091130000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 5, Rozteč v
objednávky		mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm
GTIN (EAN)	4008190215903	
Množství	20 ST	

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	WQV 10/6	Verze
Číslo	2226500000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Žlutá, 63 A, Počet pólů: 6, Rozteč v mm (P): 9.90, Izolované: Ano, Šířka: 7.55 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248793761	
Množství	20 ST	

Odpojovací zástrčky




Na rozdíl od svorkovnic s integrovanou odpojovací pákou může být náš odpojovací konektor zcela odpojen nebo odstraněn ze svorkovnice a příslušné aplikace a nabízí flexibilní alternativní řešení k našim standardním odpojovačům.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SSP 3 SAKT1	Verze
Číslo	0531760000	Blokovací zařízení (svorka), Oranžová
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190130787	
Množství	100 ST	

Háčková kabelová oka



Použití izolovaných konektorů uživatelům zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení. Navíc přinášejí výhody při instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT	Verze
Číslo	1312440000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 3 mm ² , Červená
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118115055	
Množství	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL	Verze
Číslo	1312450000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 3 mm ² , Modrá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118115130	
Množství	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE	Verze
Číslo	1312470000	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 3 mm ² , 3 mm ² - 6 mm ² , Žlutá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118114980	
Množství	100 ST	

Příslušenství

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 25 IH/BL SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0335400000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Množství	50 ST	

Příslušenství




Kabeláž proudového a napěťového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 25 IH/GE SAKT1	Verze
Číslo objednávky	0335700000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Množství	50 ST	

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

WTL 6 SL/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 25 IH/GN SAKT1	Verze
Číslo	0335600000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
objednávky		Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Množství	50 ST	

Příslušenství




Kabeláž proudového a napětového transformátoru
Naše testovací a rozpojovací svorkovnice s pružinovou nebo šroubovou technologií umožňují vytvoření všech důležitých převodníkových obvodů pro bezpečné a sofistikované měření proudu, napětí a výkonu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 25 IH/GR SAKT1	Verze
Číslo	0335300000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
objednávky		Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Množství	50 ST	

Montážní podpora



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.


Všeobecné objednací údaje

Typ	BS 25 IH/RT SAKT1	Verze
Číslo	0335500000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
objednávky		Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Množství	50 ST	
Typ	BS 25 IH/SW SAKT1	Verze
Číslo	0335200000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm,
objednávky		Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Množství	50 ST	

Příslušenství

Typ	BS 25 IH/VI SAKT1	Verze
Číslo	0335800000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190039196	
Množství	50 ST	
Typ	BS 25 O.IH SAKT1	Verze
Číslo	0334700000	Montážní šroub (svorka), 3.00 mm, Mosaz, Hloubka: 28.7 mm, Šířka: 5.5 mm, Výška: 5.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190118839	
Množství	50 ST	

WS 12/6.5



WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připeňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připeňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhodou: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně drží a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

Všeobecné objednací údaje

Typ	WS 12/6.5 MM WS	Verze
Číslo	2619930000	WS, Označení svorek, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, Bílá
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118626155	
Množství	600 ST	

Propojky



Rozdělení nebo násobení potenciálu do sousedících svorkovnic se provádí prostřednictvím propojek. Dalším úsilím o propojení se lze snadno vyhnout. I když jsou póly přerušeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicích je stále zajištěna. Naše portfolio nabízí zásuvné a šroubovatelné systémy propojek pro modulární svorkovnice.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	QVS 2/4 SAKT4	Verze
Číslo objednávky	1319260000	Propojka (svorka), Přišroubováno, Oranžová, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 12.00, Izolované: Ano, Šířka: 11 mm
GTIN (EAN)	4008190136512	
Množství	20 ST	