

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- K rychlému a přesnému odizolování kabelů pro vlhké oblasti o průměru 8 - 13 mm, například kabely NYM, 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²
- Není třeba nastavit hloubku řezu
- Ideální pro práci v rozvodných skříních

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheathing strippers
Číslo objednávky	9918030000
Typ	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	18.5 mm	Hloubka (v palcích)	0.7283 inch
Výška	20.5 mm	Výška (v palcích)	0.8071 inch
Šířka	97 mm	Šířka (v palcích)	3.8189 inch
Čistá hmotnost	39 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Odstraňovač pláště koaxiálních kabelů a kulatých kabelů PVC
---------------	---

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Koaxiální a kulaté datové kabely	Max. průměr vodiče	7.5 mm
Min. průměr vodiče	4.8 mm	Průřez vodiče, max.	44 mm ²
Průřez vodiče, min.	18 mm ²	Zpracovatelný kabel	PVC kabely

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Nákresy

