

**STRIPPER ROUND TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- K rychlému a přesnému odizolování kabelů pro vlhké oblasti o průměru 8 - 13 mm, například kabely NYM, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> až 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Není třeba nastavit hloubku řezu
- Ideální pro práci v rozvodných skříních

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Sheathing strippers
Číslo objednávky	<a href="#">9918050000</a>
Typ	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
Množství	1 items

## STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25 mm	Hloubka (v palcích)	0.9842 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	125 mm	Šířka (v palcích)	4.9212 inch
Čistá hmotnost	42 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k odizolování opláštění spojovací skříňky se samostatnou jednotkou k odizolování jádra a podélným řezačem
---------------	---

## Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Max. průměr vodiče	13 mm
Min. průměr vodiče	8 mm	Odizolovací rozsah, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max.	4 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0.2 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**Nákresy**

