

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- K rychlému a přesnému odizolování kabelů pro vlhké oblasti o průměru 8 - 13 mm, například kabely NYM, 3 x 1,5 mm² až 5 x 2,5 mm²
- Není třeba nastavit hloubku řezu
- Ideální pro práci v rozvodných skříních

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheathing strippers
Číslo objednávky	9918060000
Typ	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Množství	1 items

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	25 mm	Hloubka (v palcích)	0.9842 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1.378 inch
Šířka	125 mm	Šířka (v palcích)	4.9212 inch
Čistá hmotnost	44.4 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Technické údaje

Popis výrobku	Odstraňovač pláště kabelů datových komunikačních linek s vnějším průměrem 5 - 15 mm
---------------	---

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Datový kabel / telekomunikace a IT	Max. průměr vodiče	15 mm
Min. průměr vodiče	5 mm	Odizolovací rozsah AWG, max.	12 AWG
Odizolovací rozsah AWG, min.	24 AWG	Odizolovací rozsah, min.	0.25 mm ²
Průřez vodiče, max.	4 mm ²	Průřez vodiče, min.	0.2 mm ²

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

