



- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od \varnothing 4 - 37 mm²
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavení hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheathing strippers
Číslo objednávky	9918070000
Typ	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	35 mm	Hloubka (v palcích)	1.378 inch
Výška	29 mm	Výška (v palcích)	1.1417 inch
Šířka	132 mm	Šířka (v palcích)	5.1968 inch
Čistá hmotnost	74 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Stříhač kabelů s vodiči s vnějším průměrem 4-16 mm
---------------	--

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Max. průměr vodiče	16 mm
Min. průměr vodiče	4 mm	Odizolovací rozsah AWG, max.	6 AWG
Průřez vodiče, max.	201 mm ²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly



- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od $\varnothing 4 - 37 \text{ mm}^2$
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavování hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZUB SLICER NO 16-35	Verze	
Číslo objednávky	9201430000	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248430314		
Množství	2 ST		