

**SLICER NO 28 TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od  $\varnothing 4 - 37 \text{ mm}^2$
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavení hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Sheathing strippers        |
| Číslo objednávky | <a href="#">9918090000</a> |
| Typ              | SLICER NO 28 TOP           |
| GTIN (EAN)       | 4032248359202              |
| Množství         | 1 items                    |

## SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 35 mm  | Hloubka (v palcích) | 1.378 inch  |
| Výška          | 29 mm  | Výška (v palcích)   | 1.1417 inch |
| Šířka          | 170 mm | Šířka (v palcích)   | 6.6929 inch |
| Čistá hmotnost | 83 g   |                     |             |

## Shoda produktu s prostředím

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Není ovlivněno                       |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

## Technické údaje

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Popis výrobku | Stříhač kabelů s vodiči s vnějším průměrem 28 mm / se zahnutým břitem |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Nástroje k odizolování

|                     |                                     |                              |       |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|
| Typ kabelu          | Pružné a pevné vodiče s PVC izolací | Max. průměr vodiče           | 28 mm |
| Min. průměr vodiče  | 8 mm                                | Odizolovací rozsah AWG, max. | 4 AWG |
| Průřez vodiče, max. | 615 mm <sup>2</sup>                 |                              |       |

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |



**SLICER NO 28 TOP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Příslušenství / náhradní díly**

- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od  $\varnothing 4 - 37 \text{ mm}^2$
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavování hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |                     |
|------------------|----------------------------|---------------------|
| Typ              | ZUB SLICER NO 16-35        | Verze               |
| Číslo objednávky | <a href="#">9201430000</a> | Sheathing strippers |
| GTIN (EAN)       | 4032248430314              |                     |
| Množství         | 2 ST                       |                     |