

SLICER NO 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od $\varnothing 4 - 37 \text{ mm}^2$
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavení hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheathing strippers
Číslo objednávky	9918100000
Typ	SLICER NO 35
GTIN (EAN)	4032248359318
Množství	1 items
Stav objednávky	Přerušeno
K dispozici do	2024-01-17T00:00:00+01:00

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	48 mm	Hloubka (v palcích)	1.8898 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1.1811 inch
Šířka	150 mm	Šířka (v palcích)	5.9055 inch
Čistá hmotnost	121 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Stříhač kabelů s vodiči s vnějším průměrem 27-37 mm
---------------	---

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Max. průměr vodiče	37 mm
Min. průměr vodiče	27 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Příslušenství**Příslušenství / náhradní díly**

- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od $\varnothing 4 - 37 \text{ mm}^2$
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavování hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednáací údaje

Typ	ZUB SLICER NO 16-35	Verze	
Číslo objednávky	9201430000	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248430314		
Množství	2 ST		