

**SLICER NO 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od  $\varnothing 4$  -  $37 \text{ mm}^2$
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavení hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

**Všeobecné objednací údaje**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Verze            | Sheathing strippers        |
| Číslo objednávky | <a href="#">9918100000</a> |
| Typ              | SLICER NO 35               |
| GTIN (EAN)       | 4032248359318              |
| Množství         | 1 items                    |
| Stav objednávky  | Přerušeno                  |
| K dispozici do   | 2024-01-17T00:00:00+01:00  |

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |             |
|----------------|--------|---------------------|-------------|
| Hloubka        | 48 mm  | Hloubka (v palcích) | 1.8898 inch |
| Výška          | 30 mm  | Výška (v palcích)   | 1.1811 inch |
| Šířka          | 150 mm | Šířka (v palcích)   | 5.9055 inch |
| Čistá hmotnost | 121 g  |                     |             |

### Shoda produktu s prostředím

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Není ovlivněno                       |
| REACH SVHC                    | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                          | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

### Technické údaje

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Popis výrobku | Stříhač kabelů s vodiči s<br>vnějším průměrem 27-37<br>mm |
|---------------|-----------------------------------------------------------|

### Nástroje k odizolování

|                    |                                        |                    |       |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|-------|
| Typ kabelu         | Pružné a pevné vodiče s<br>PVC izolací | Max. průměr vodiče | 37 mm |
| Min. průměr vodiče | 27 mm                                  |                    |       |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |

**Příslušenství****Příslušenství / náhradní díly**

- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od  $\varnothing 4 - 37 \text{ mm}^2$
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavování hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

**Všeobecné objednáací údaje**

|                     |                            |                     |  |
|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Typ                 | ZUB SLICER NO 16-35        | Verze               |  |
| Číslo<br>objednávky | <a href="#">9201430000</a> | Sheathing strippers |  |
| GTIN (EAN)          | 4032248430314              |                     |  |
| Množství            | 2 ST                       |                     |  |