

DMS MANUELL 0,5-1,7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště $\pm 6\%$ nastavené hodnoty stupnice.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Momentový šroubovák
Číslo objednávky	9918370000
Typ	DMS MANUELL 0,5-1,7
GTIN (EAN)	4032248388332
Množství	1 items

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	438 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Technické údaje

Popis výrobku	Momentový šroubovák, v rozsahu 0,5-1,7 Nm
---------------	---

Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	1.7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0.5 Nm
-----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Příslušenství

... Křížový šroubovák, Phillips

Výměnné bity pro momentový šroubovák
Výstup hlavice podle DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH



Všeobecné objednací údaje

Typ	WK K PH0	Verze
Číslo	9918570000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388943	
Množství	1 ST	
Typ	WK K PH1	Verze
Číslo	9918580000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388950	
Množství	1 ST	
Typ	WK K PH2	Verze
Číslo	9918590000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388967	
Množství	1 ST	

... Křížový šroubovák, Pozidriv

Výměnné bity pro momentový šroubovák
Výstup hlavice podle DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



Všeobecné objednací údaje

Typ	WK K PZ0	Verze
Číslo	9918600000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388974	
Množství	1 ST	
Typ	WK K PZ1	Verze
Číslo	9918610000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388981	
Množství	1 ST	

DMS MANUELL 0,5-1,7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	WK K PZ2	Verze
Číslo	9918620000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388998	
Množství	1 ST	

... šrouby s šestihrannou hlavou

Výměnné bity pro momentový šroubovák
 Výstup hlavice podle DIN 5264, ISO 2380/1



Všeobecné objednávací údaje

Typ	WK S 0,4X2,5	Verze
Číslo	9918520000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388882	
Množství	1 ST	
Typ	WK S 0,5X3,0	Verze
Číslo	9918530000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388899	
Množství	1 ST	
Typ	WK S 0,6X3,5	Verze
Číslo	9918540000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388905	
Množství	1 ST	
Typ	WK S 0,8X4,0	Verze
Číslo	9918550000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388912	
Množství	1 ST	
Typ	WK S 1,0X5,5	Verze
Číslo	9918560000	Vložka šroubováku
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388936	
Množství	1 ST	