

## DMS MANUELL 2,0-7,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Podobné ilustraci



Pokud vyžadujete efektivní a přesnou práci, je nezbytné použít přesný točivý moment. To také zaručuje vysokou přesnost opakování.

Toto je dokonalý úkol pro nový momentový šroubovák od společnosti Weidmüller s ergonomickým úchopem a jedinečným systémem vyměnitelných bitů.

- Kompaktní a obzvláště lehký design
- Točivý moment se nastavuje speciálním nástrojem (součástí); neúmyslné, nesprávné nastavení je vyloučeno.
- Velikosti ergonomické rukojeti odpovídají rozsahu točivého momentu.
- Nástroje jsou pravidelně testovány a opatřeny ID číslem; 100 % kontrola kvality s ověřováním a označením výrobku.
- Při dosažení požadovaného točivého momentu se ozve dobře slyšitelný zvuk, takže není třeba se obávat zbytečného utáhnutí.
- Vyměnitelné bity z vysoce kvalitní oceli odolné proti opotřebení.
- Všechny nástroje splňují požadavky pro přesnost podle EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Přesnost spouště  $\pm 6\%$  nastavené hodnoty stupnice.

### Všeobecné objednávací údaje

Verze	Torque screwdriver
Číslo objednávky	<a href="#">9918380000</a>
Typ	DMS MANUELL 2,0-7,0
GTIN (EAN)	4032248388349
Množství	1 items

## DMS MANUELL 2,0-7,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	240 mm	Šířka (v palcích)	9.4488 inch
Čistá hmotnost	530 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Technické údaje

Popis výrobku	Momentový šroubovák, v rozsahu 2,0-7,0 Nm
---------------	---

## Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	2 Nm
-----------------------------------	------	-----------------------------------	------

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

## DMS MANUELL 2,0-7,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## ... Křížový šroubovák, Phillips

Výměnné bity pro momentový šroubovák  
 Výstup hlavice podle DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH



## Všeobecné objednací údaje

Typ	WK K PH0	Verze
Číslo	<a href="#">9918570000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388943	
Množství	1 ST	
Typ	WK K PH1	Verze
Číslo	<a href="#">9918580000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388950	
Množství	1 ST	
Typ	WK K PH2	Verze
Číslo	<a href="#">9918590000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388967	
Množství	1 ST	

## ... Křížový šroubovák, Pozidriv

Výměnné bity pro momentový šroubovák  
 Výstup hlavice podle DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ



## Všeobecné objednací údaje

Typ	WK K PZ0	Verze
Číslo	<a href="#">9918600000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388974	
Množství	1 ST	
Typ	WK K PZ1	Verze
Číslo	<a href="#">9918610000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388981	
Množství	1 ST	

## DMS MANUELL 2,0-7,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	WK K PZ2	Verze
Číslo	<a href="#">9918620000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388998	
Množství	1 ST	

## ... šrouby s šestihlannou hlavou

Výměnné bity pro momentový šroubovák  
 Výstup hlavice podle DIN 5264, ISO 2380/1



## Všeobecné objednáací údaje

Typ	WK S 0,4X2,5	Verze
Číslo	<a href="#">9918520000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388882	
Množství	1 ST	
Typ	WK S 0,5X3,0	Verze
Číslo	<a href="#">9918530000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388899	
Množství	1 ST	
Typ	WK S 0,6X3,5	Verze
Číslo	<a href="#">9918540000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388905	
Množství	1 ST	
Typ	WK S 0,8X4,0	Verze
Číslo	<a href="#">9918550000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388912	
Množství	1 ST	
Typ	WK S 1,0X5,5	Verze
Číslo	<a href="#">9918560000</a>	Screwdriver insert
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248388936	
Množství	1 ST	