



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LED displejem
- podle normy VDE
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací nástroje, 2pólový tester napětí
Číslo objednávky	9918860000
Typ	VT COMBI PRO
GTIN (EAN)	4032248405749
Množství	1 items

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	67 mm	Hloubka (v palcích)	2.6378 inch
Výška	33 mm	Výška (v palcích)	1.2992 inch
Šířka	264 mm	Šířka (v palcích)	10.3937 inch
Délka	264 mm	Délka (v palcích)	10.3937 inch
Čistá hmotnost	356 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7cl
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%
SCIP	b05b5 122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Technické údaje

Popis výrobku Tester napětí až do 690 V / 100 Hz LED

Měřicí a testovací zařízení

Přepínatelná zátěž	Ano	Kategorie rozsahu měření	CAT III – 690V/CAT IV – 600V
Jmenovité napětí, max.	690 V AC/DC	Jmenovité napětí, min.	6 V
Rozsah měření AC napětí	6-690 V	Rozsah měření DC napětí	690 V
Provozní teplota, max.	55 °C	Provozní teplota, min.	-15 °C
Zobrazení DC napětí	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Zobrazení AC napětí	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Frekvenční rozsah, max.	400 Hz	Frekvenční rozsah, min.	16 Hz
Displej	LED	Stupeň krytí	IP 65
Typ baterie	1,5 V akumulátor typu AAA	Zobrazení sledu fází	Ano
Zkouška propojení	Ano - vizuální + akustické	Zkouška izolace	8 kV
Špičkový napěťový odpor	8 kV	Testováno a schváleno dle	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Poznámka	Šroubovací, silnější testovací sondy	Jistič RCD	Nastavitelné zatížení umožňuje vědomé spouštění 30mA RCD jističe
Manipulace jednou rukou	Ano	Ochrana testovacího čidla GS 38	Ano
Osvětlení testovacího čidla	Ano	Zkouška zbytkového proudu	Ano
Bzučák	Ano	Funkce přidržení HOLD	Ne

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení



Všeobecné objednávací údaje

Typ	BATTERIE 1,5V MICRO	Verze
Číslo	9201310000	Testovací nástroje, Baterie
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248421121	
Množství	2 ST	
Typ	SKAI TASCHE	Verze
Číslo	2544760000	Toolbag
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118554724	
Množství	1 ST	
Typ	PRSPSU	Verze
Číslo	1332420000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118136449	
Množství	1 ST	
Typ	2POL TESTER ZUB	Verze
Číslo	2565720000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118575279	
Množství	1 ST	