



Hlavní funkcí zkoušečky napětí je zjistit, zda je napětí přítomné. 2-pólová zkoušečka napětí je jediný schválený testovací nástroj, který splňuje požadavky nařízení o ochraně práce.

- s LED displejem
- podle normy VDE
- vysoká síla napěťové špičky
- ta pravá zkoušečka pro každou aplikaci

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Testovací nástroje, 2pólový tester napětí
Číslo objednávky	<a href="#">9918970000</a>
Typ	VT CTB
GTIN (EAN)	4032248405855
Množství	1 items

## Technické údaje

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0.748 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0.8268 inch
Šířka	137 mm	Šířka (v palcích)	5.3937 inch
Délka	137 mm	Délka (v palcích)	5.3937 inch
Čistá hmotnost	50 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	7cl
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Technické údaje

Popis výrobku	Tester napětí až do 48 V
---------------	--------------------------

## Měřicí a testovací zařízení

Přepínatelná zátěž	Ne	Jmenovité napětí, max.	48 V DC
Jmenovité napětí, min.	3 V DC	Rozsah měření AC napětí	3-48 V
Rozsah měření DC napětí	48 V	Provozní teplota, max.	50 °C
Provozní teplota, min.	-10 °C	Frekvenční rozsah, max.	65 Hz
Frekvenční rozsah, min.	0 Hz	Displej	LED
Stupeň krytí	IP40	Zobrazení sledu fází	Ne
Zkouška propojení	Ne	Testováno a schváleno dle	EN 61010-1, EN 61326
Osvětlení testovacího čidla	Ne	Funkce přidržení HOLD	Ne

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		



## Příslušenství

### Příslušenství

Příslušenství k testovacímu a měřicímu vybavení



### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKAI TASCHE	Verze	
Číslo objednávky	<a href="#">2544760000</a>	Toolbag	
GTIN (EAN)	4050118554724		
Množství	1 ST		