

**CLI C 02-3 GE/SW C CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|             |   |
|-------------|---|
| Ausfuehrung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, gelb |
| Best.-Nr.   | <a href="#">1568241641</a>  |
| Art         | CLI C 02-3 GE/SW C CD   |
| GTIN (EAN)  | 4008190029142   |
| VPE         | 500 ST  |

**CLI C 02-3 GE/SW C CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Abmessungen und Gewichte**

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 3.5 mm | Tiefe (inch)  | 0.1378 inch |
| Höhe         | 3 mm   | Höhe (inch)   | 0.1181 inch |
| Breite       | 3.4 mm | Breite (inch) | 0.1339 inch |
| Nettogewicht | 0.06 g |               |             |

**Temperaturen**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

**Umweltanforderungen**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

**Allgemeine Angaben**

|                                    |                                      |       |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                                    |       |
| Orientierung des Aufdrucks         | waagerecht                           |       |
| Art des Aufdrucks                  | Standard                             |       |
| Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt                         |       |
| Ausführung                         | CD                                   |       |
| Breite                             | 3.4 mm                               |       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                                  |       |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                                |       |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                               |       |
| Farbe                              | gelb                                 |       |
| Halogene                           | Ja                                   |       |
| Isulationsdurchmesser, max.        | 3                                    |       |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium             |       |
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz                              |       |
| Aufgedruckte Zeichen               | Buchstaben, groß                     |       |
| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform                           | Rolle |
| empfohlene Industrien              | Prozess, Maschinenbau                |       |
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Reel = Conductor and cable markers |       |
| Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C                          |       |
| Aufdruck                           | C                                    |       |

**Leiter- und Kabelmarkierer**

|                                  |                           |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Halogene                         | Ja                        | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>       | Leiteraußendurchmesser, max.     | 3 mm                |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 1.3 mm                    | Leiteraußendurchmesser           | 1.3 - 3 mm          |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> |                                  |                     |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## CLI C 02-3 GE/SW C CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen




Abbildung ähnlich

**CLI C 02-3 GE/SW C CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Montagedorne einzeln**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestell Daten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02 F. CLI C 02-3     | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0559900000</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190081645              |                        |
| VPE        | 20 ST                      |                        |

**0 - 9**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestell Daten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW 2         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001507</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190083137              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW 0         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001501</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190063498              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW 1         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001504</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190046590              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW 9         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001528</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190141516              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW 8         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001525</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190154875              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**CLI C 02-3 GE/SW C CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW 4         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001513</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190186081              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW 6         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001519</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190019129              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW 7         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001522</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190185213              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW 3         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001510</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190046941              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW 5         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001516</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190188436              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**Sonstige**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 RT/WS +         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001739</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990145              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**A - Z**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**CLI C 02-3 GE/SW C CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW J         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001656</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989910              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW S         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001675</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990008              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**Sonderzeichen**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW /         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001743</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990114              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**A - Z**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW K         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001658</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989927              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW C         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001642</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989842              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW M         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001662</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989941              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**CLI C 02-3 GE/SW C CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW V         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001682</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990039              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW F         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001648</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989873              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW Y         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001697</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990060              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW G         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001650</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989880              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW D         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001644</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989859              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**Sonderzeichen**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW -         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001740</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990091              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**A - Z**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**CLI C 02-3 GE/SW C CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW I         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001654</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989903              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW O         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001666</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989965              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW L         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001660</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989934              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW A         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001638</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989828              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW W         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001684</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990046              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW E         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001646</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989866              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**Sonderzeichen**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW ET        | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001745</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990121              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**CLI C 02-3 GE/SW C CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****A - Z**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW H         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001652</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989897              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW R         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001672</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989996              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW X         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001693</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990053              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW Q         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001670</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989989              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW Z         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001699</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990077              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW U         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001680</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990022              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW P         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001668</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989972              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**Sonstige**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**CLI C 02-3 GE/SW C CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 BL/WS -         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001741</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990107              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**A - Z**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW N         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001664</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989958              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**Sonderzeichen**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW .         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001749</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990138              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW +         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001738</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990084              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

**CLI C 02-3 GE/SW C CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**A - Z**

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW B         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001640</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190989835              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 02-3 GE/SW T         | Ausfuehrung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0560001678</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190990015              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |