

**HTI 15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Doppelcrimp |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9014400000</a>                                                                                               |
| Art        | HTI 15                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190159412                                                                                                            |
| VPE        | 1 ST                                                                                                                     |

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 200 mm   | Breite (inch) | 7.874 inch |
| Nettogewicht | 440.68 g |               |            |

### Umweltanforderungen

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Nicht betroffen                      |
| REACH SVHC              | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                    | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

### Technische Daten

|                     |                                                                |            |                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für isolierte Verbinder 0,5 - 2,5mm <sup>2</sup> | Ausführung | mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|

### Kontaktbeschreibung

|                            |                     |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Kontaktart                 | isolierte Verbinder | Leiterquerschnitt max. AWG | AWG 14              |
| Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 21              | Crimpbereich, max.         | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Crimpbereich, min.         | 0.5 mm <sup>2</sup> |                            |                     |

### Werkzeugdaten Crimpen

|                                |                             |         |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|
|                                |                             |         |
| Aderendhülsenquerschnitt, max. | 2.5 mm²                     |         |
| Crimpart/-profil               | Doppelcrimp                 |         |
| Crimpstation                   | Crimpstation Nummer         | 1       |
|                                | Leiterquerschnitt, min.     | 0.5 mm² |
|                                | Leiterquerschnitt, max.     | 1.5 mm² |
|                                | Leiterquerschnitt AWG, min. | 21 AWG  |
|                                | Leiterquerschnitt AWG, max. | 16 AWG  |
|                                | Farbe des Crimping Profil   | Rot     |
|                                | Crimpstation Nummer         | 2       |
|                                | Leiterquerschnitt, min.     | 1.5 mm² |
|                                | Leiterquerschnitt, max.     | 2.5 mm² |
|                                | Leiterquerschnitt AWG, min. | 16 AWG  |
|                                | Leiterquerschnitt AWG, max. | 14 AWG  |
|                                | Farbe des Crimping Profil   | Blau    |


### Wichtiger Hinweis

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkthinweis | Nicht für eindrähtige (starre) Leiter geeignet. Isolierung am Kontakt wird konisch verpresst. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |

## Zeichnungen



## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Flachstecker




Isolierte Flachstecker aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Art        | FSKI/0,5-1,0/288           | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491790000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rot    |
| GTIN (EAN) | 4050118301540              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | FSKI/0,5-1,0/488           | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491810000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rot    |
| GTIN (EAN) | 4050118301380              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | FSKI/0,5-1,0/638           | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491820000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rot    |
| GTIN (EAN) | 4050118301670              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | FSKI/1,5-2,5/488           | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491850000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4050118301687              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | FSKI/1,5-2,5/638           | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491830000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4050118301830              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | LIF 1,5M638 R              | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200580000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot           |
| GTIN (EAN) | 4032248410422              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | LIF 2,5M638 R              | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200590000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau          |
| GTIN (EAN) | 4032248410439              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |

### Flachsteckhülsen



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | LIF 1,5F288 R              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200520000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm²,0,5 mm² - 1,5 mm²,rot  |
| GTIN (EAN) | 4032248410361              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | LIF 1,5F488 R              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200530000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm²,0,5 mm² - 1,5 mm²,rot  |
| GTIN (EAN) | 4032248410378              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | LIF 1,5F638 R              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200540000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm²,0,5 mm² - 1,5 mm²,rot  |
| GTIN (EAN) | 4032248410385              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | LIF 2,5F488 R              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200550000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 mm²,blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410392              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | LIF 2,5F638 R              | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200560000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 mm²,blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410408              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | LIF 6F638 R                | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200570000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,gelb       |
| GTIN (EAN) | 4032248410415              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | VFSKHI/0,1-0,5/285         | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491620000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm²,0,1 mm² - 0,5 mm²,gelb |
| GTIN (EAN) | 4050118301526              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | VFSKHI/0,1-0,5/288         | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491630000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm²,0,1 mm² - 0,5 mm²,gelb |
| GTIN (EAN) | 4050118301489              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | VFSKHI/0,5-1,0/288         | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491650000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0,5 mm² - 1 mm²,rot      |
| GTIN (EAN) | 4050118301519              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | VFSKHI/0,5-1,0/485         | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491660000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0,5 mm² - 1 mm²,rot      |
| GTIN (EAN) | 4050118301410              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | VFSKHI/0,5-1,0/488         | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491670000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0,5 mm² - 1 mm²,rot      |
| GTIN (EAN) | 4050118301502              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | VFSKHI/0,5-1,0/638         | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491680000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0,5 mm² - 1 mm²,rot      |
| GTIN (EAN) | 4050118301618              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |
| Art        | VFSKHI/0,5-1,0/285         | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491640000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1 mm²,0,5 mm² - 1 mm²,rot      |
| GTIN (EAN) | 4050118301557              |                                                                     |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                     |

## HTI 15

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Art        | VFSKHI/1,5-2,5/285         | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491730000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301700              | mm²,blau                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                            |
| Art        | VFSKHI/1,5-2,5/288         | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491740000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301472              | mm²,blau                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                            |
| Art        | VFSKHI/1,5-2,5/485         | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491690000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301717              | mm²,blau                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                            |
| Art        | VFSKHI/1,5-2,5/488         | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491710000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301663              | mm²,blau                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                            |
| Art        | VFSKHI/1,5-2,5/638         | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491720000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,2,5 mm²,1,5 mm² - 2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301564              | mm²,blau                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                            |

## Flachsteckhülsen mit Abzweig



Isolierte Flachsteckhülsen mit Abzweig aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art        | LIF 1,5T638 R              | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200610000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,0,5 mm² - 1,5 mm²,rot  |
| GTIN (EAN) | 4032248410453              |                                                             |
| VPE        | 100 ST                     |                                                             |
| Art        | LIF 2,5T638 R              | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200620000</a> | Kabelschuh,Isolierter Kabelverbinder,1,5 mm² - 2,5 mm²,blau |
| GTIN (EAN) | 4032248410460              |                                                             |
| VPE        | 100 ST                     |                                                             |

## Zubehör

### Flachsteckhülsen, vollisoliert



Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Art        | LIF 1,5F638 RF             | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200640000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot           |
| GTIN (EAN) | 4032248410484              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | LIF 2,5F638 RF             | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200650000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm² - 2,5 mm², blau          |
| GTIN (EAN) | 4032248410491              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | VFSKHV/0,5-1,0/285         | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491860000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rot      |
| GTIN (EAN) | 4050118301915              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | VFSKHV/0,5-1,0/288         | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491870000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rot      |
| GTIN (EAN) | 4050118301908              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | VFSKHV/0,5-1,0/485         | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491880000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rot      |
| GTIN (EAN) | 4050118301748              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | VFSKHV/0,5-1,0/488         | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491890000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rot      |
| GTIN (EAN) | 4050118301786              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | VFSKHV/0,5-1,0/638         | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491910000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rot      |
| GTIN (EAN) | 4050118301847              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | VFSKHV/1,5-2,5/485         | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491920000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4050118301694              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | VFSKHV/1,5-2,5/488         | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491930000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4050118301762              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |
| Art        | VFSKHV/1,5-2,5/638         | Ausführung                                                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1491940000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm², blau |
| GTIN (EAN) | 4050118301922              |                                                                         |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                         |

## Zubehör

### Quetschkabelschuhe



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art        | KQI-M10/-1                 | Ausführung                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492130000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN) | 4050118302158              |                                                                                                        |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Art        | KQI-M10/-2,5               | Ausführung                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492340000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302295              |                                                                                                        |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Art        | KQI-M12/-2,5               | Ausführung                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492350000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302059              |                                                                                                        |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Art        | KQI-M2,5/-1                | Ausführung                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492150000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN) | 4050118302028              |                                                                                                        |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Art        | KQI-M2/-0,5                | Ausführung                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492090000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118301892              |                                                                                                        |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Art        | KQI-M2/-1                  | Ausführung                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492140000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN) | 4050118302127              |                                                                                                        |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Art        | KQI-M3,5/-1                | Ausführung                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492180000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN) | 4050118302080              |                                                                                                        |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Art        | KQI-M3,5/-2,5              | Ausführung                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492270000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302134              |                                                                                                        |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Art        | KQI-M3/-0,5                | Ausführung                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492100000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302011              |                                                                                                        |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                                                        |
| Art        | KQI-M3/-1                  | Ausführung                                                                                             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492170000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN) | 4050118302035              |                                                                                                        |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                                                        |

## HTI 15


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | KQI-M3/-2,5                | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492250000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302073              |                                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                   |
| Art        | KQI-M4/-0,5                | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492110000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302103              |                                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                   |
| Art        | KQI-M4/-1                  | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492200000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²     |
| GTIN (EAN) | 4050118302301              |                                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                   |
| Art        | KQI-M4/-2,5                | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492290000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302172              |                                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                   |
| Art        | KQI-M4/S/-1                | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492190000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²     |
| GTIN (EAN) | 4050118302165              |                                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                   |
| Art        | KQI-M4/S/-2,5              | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492280000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302141              |                                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                   |
| Art        | KQI-M5/-0,5                | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492120000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118302042              |                                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                   |
| Art        | KQI-M5/-1                  | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1492220000</a> | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²     |
| GTIN (EAN) | 4050118302110              |                                                                   |
| VPE        | 100 ST                     |                                                                   |

## Zubehör / Ersatzteile



- Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder  
Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und  
Serienverbinder und Steckverbinder
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
  - Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  - Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
  - Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Art        | ERTE ES HTI 15             | Ausführung                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1246370000</a> | Crimpwerkzeug, Ersatzteil |
| GTIN (EAN) | 4050118034462              |                           |
| VPE        | 1 ST                       |                           |