

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

El perfil RS 70 es un sistema modular enchufable para el carril de montaje que puede ampliarse de forma flexible hasta la longitud necesaria. Consta de secciones intermedias en varias longitudes. Opcionalmente con o sin pie de encaje, así como tapas finales con opción de marcado integrada. La PCB se inserta lateralmente, mientras que los pies de bloqueo integrados de forma permanente permiten una fijación estable.

Datos generales para pedido

Versión	Pie de enclavamiento, RS 70 naranja, Tapa final carril DIN de montaje derecho, Anchura: 13.7 mm
Código	0119560000
Tipo	RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
GTIN (EAN)	4008190087111
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicoswww.weidmueller.com**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	29.2 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1496 inch
Altura	70 mm	Altura (pulgadas)	2.7559 inch
Altura construcción baja	32 mm	Anchura	13.7 mm
Anchura (pulgadas)	0.5394 inch	Peso neto	6.15 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Materiales aislantes	PA 66
Superficie	no probado	Material básico	PA 66

Índice de resistencia al encaminamiento 600 ≤ CTI eléctrico (CTI)

Datos generales

Color	naranja	Tipo de protección	IP00
Carta de colores (similar)	RAL 2000	Capacidad de sellado	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Dibujos

