



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 12 mm, 12 mm, No
Código	0191900000
Tipo	H6,0/12
GTIN (EAN)	4008190026851
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto	0.21 g
-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular sin aislamiento	Versión	Estándar
--------------------------	----------------------------------	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	3.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	4.7 mm	L1 en mm	12.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 10	Longitud de desaislado	12 mm
Sección de conexión del conductor	6 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

