



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Barra colectora (borne), rojo, Altura: 30 mm, Profundidad: 3 mm, Poliamida 66
Código	0277800000
Tipo	BSK M3X30 NA
GTIN (EAN)	4008190515041
Cantidad	50 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2025-12-31T00:00:00+01:00

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura	30 mm	Altura (pulgadas)	1.1811 inch
Diámetro	3 mm	Peso neto	0.23 g

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C			

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico	Poliamida 66	Superficie	pulido electrolítico
Color	rojo	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2

Dimensiones

Diámetro	3 mm
----------	------

Generalidades

Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C	Superficie	pulido electrolítico
---	------------	----------------------

Valores característicos del sistema

Versión	Herramientas para atornillar
---------	------------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		