


**NSCH 1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Imagen de producto**

Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

**Datos generales para pedido**

Versión	Barra colectora (borne), natural, Altura: 15 mm, Profundidad: 2 mm, Cobre
Código	<a href="#">0280200000</a>
Tipo	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
Cantidad	10 M

**NSCH 1M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	1000 mm	Anchura (pulgadas)	39.37 inch
Peso neto	198.26 g		

**Temperaturas**

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos nominales IECEx/ATEX**

Núm. de certificación (IECEx) IECExULD13.0005U Sección máx. del conductor (IECEx) 2.5 mm<sup>2</sup>

**Conductor embornable (conexión nominal)**

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo

**Datos del material**

Material básico Cobre Superficie no probado  
Color natural

**Datos nominales**

Corriente nominal 24 A

**Dimensiones**

Desplazamiento TS 35 39 mm

**Generalidades**

Indicación de montaje Montaje directo Superficie no probado

**Otros datos técnicos**

Indicación de montaje Montaje directo

**Datos técnicos****Clasificaciones**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

### Datos generales para pedido

Tipo	BFSC M5X8 SCHLITZ	Versión
Código	<a href="#">029670000</a>	Tornillo de sujeción (borne), 5.00 mm, Acero, Profundidad: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Anchura: 8.5 mm, Altura: 8.5 mm
Cantidad	100 ST	
Tipo	DKSUE NSCH/ESCH	Versión
Código	<a href="#">028010000</a>	Elemento de fijación (borne), plata, Altura: 12.5 mm, Anchura: 10
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Acero, 180 °C
Cantidad	100 ST	

## Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

### Datos generales para pedido

Tipo	SH 1	Versión
Código	<a href="#">029986000</a>	Soporte de la barra colectora, beige, 100 °C, Anchura: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	Poliamida 66, atornillado
Cantidad	20 ST	