


NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

Datos generales para pedido

Versión	Barra colectoras (borne), natural, Altura: 15 mm, Profundidad: 2 mm, Cobre
Código	0280200000
Tipo	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
Cantidad	10 M

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	1000 mm	Anchura (pulgadas)	39.37 inch
Peso neto	198.26 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (IECEx) IECExULD13.0005U Sección máx. del conductor (IECEx) 2.5 mm²

Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo

Datos del material

Material básico Cobre Superficie no probado
 Color natural

Datos nominales

Corriente nominal 24 A

Dimensiones

Desplazamiento TS 35 39 mm

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo Superficie no probado

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Soporte de montaje




Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	BFSC M5X8 SCHLITZ	Versión
Código	0296700000	Tornillo de sujeción (borne), 5.00 mm, Acero, Profundidad: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Anchura: 8.5 mm, Altura: 8.5 mm
Cantidad	100 ST	
Tipo	DKSUE NSCH/ESCH	Versión
Código	0280100000	Elemento de fijación (borne), plata, Altura: 12.5 mm, Anchura: 10
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Acero, 180 °C
Cantidad	100 ST	

Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Tipo	SH 1	Versión
Código	0299860000	Soporte de la barra colectora, beige, 100 °C, Anchura: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	Poliamida 66, atornillado
Cantidad	20 ST	