

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Con nuestras barras colectoras en varios materiales y los accesorios asociados, puede conectar cables en el espacio de instalación más pequeño. Dependiendo de la aplicación, los potenciales se pueden recoger, distribuir o disipar.

Datos generales para pedido

Versión	Barra colectoras (borne), plata, Altura: 12 mm, Profundidad: 2 mm, Acero
Código	0280300000
Tipo	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
Cantidad	10 M

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	12 mm	Altura (pulgadas)	0.4724 inch
Anchura	1000 mm	Anchura (pulgadas)	39.37 inch
Peso neto	133.76 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo

Datos del material

Material básico	Acero	Superficie	cincado
Color	plata		

Datos nominales

Corriente nominal 24 A

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo	Superficie	cincado
-----------------------	-----------------	------------	---------

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Soporte de montaje




Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	BFSC M5X8 SCHLITZ	Versión
Código	0296700000	Tornillo de sujeción (borne), 5.00 mm, Acero, Profundidad: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Anchura: 8.5 mm, Altura: 8.5 mm
Cantidad	100 ST	
Tipo	DKSUE NSCH/ESCH	Versión
Código	0280100000	Elemento de fijación (borne), plata, Altura: 12.5 mm, Anchura: 10
GTIN (EAN)	4008190036348	mm, Acero, 180 °C
Cantidad	100 ST	

Accesorios



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Tipo	SH 1	Versión
Código	0299860000	Soporte de la barra colectora, beige, 100 °C, Anchura: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	Poliamida 66, atornillado
Cantidad	20 ST	