

## BFSC M3X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

### Datos generales para pedido

Versión	Tornillo de sujeción (borne), 3.00 mm, Acero, Profundidad: 4.8 mm, Anchura: 4.8 mm, Altura: 25 mm
Código	<a href="#">0292500000</a>
Tipo	BFSC M3X25
GTIN (EAN)	4008190177027
Cantidad	100 Pieza

## BFSC M3X25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	4.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.189 inch
Altura	25 mm	Altura (pulgadas)	0.9842 inch
Anchura	4.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.189 inch
Diámetro	3 mm	Peso neto	1.38 g

### Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Material básico Acero Color plata

### Dimensiones

Diámetro 3 mm Medida de rosca métrica, ext. 3.00 mm

### Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

### Otros datos técnicos

Tipo de fijación atornillado Indicación de montaje Montaje directo  
 Versión a prueba de explosivos No Tipo de montaje atornillado

### Valores característicos del sistema

Versión para puente móvil de conexión transversal

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		