

VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	VPK (tapón ciego de plástico), Tapón, cerrado, PG 11, 6.5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	0294860000
Tipo	VP 11-K54
GTIN (EAN)	4008190147822
Cantidad	100 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	3.5 mm	Altura (pulgadas)	0.1378 inch
Longitud	10 mm	Longitud (pulgadas)	0.3937 inch
Diámetro	18.6 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	5.5 mm	Peso neto	1.2 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Diámetro de la cabeza	22.00 mm	Tipo de protección con GWDR	IP65
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Tipo de protección	IP54	Prensaestopas	PG
Material básico	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Diámetro del anillo obturador	18.60 mm
Tuerca (externa)	PG 11	Longitud de rosca	6.5 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

