

KISC M3X20.5/10 EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A diferencia de los bornes con palanca de desconexión integrada, nuestros conectores macho de desconexión se pueden desconectar o retirar completamente del borne y de la aplicación respectiva y ofrecer una solución alternativa flexible a nuestros desconectores estándar.

Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Tornillo de sujeción, Acero
Código	0303000000
Tipo	KISC M3X20.5/10 EK4
GTIN (EAN)	4008190163686
Cantidad	100 Pieza

KISC M3X20.5/10 EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	4.8 mm	Profundidad (pulgadas)	0.189 inch
Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0.7874 inch
Anchura	4.8 mm	Anchura (pulgadas)	0.189 inch
Diámetro	3 mm	Peso neto	1.16 g

Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico Acero Superficie otros
 Color plata

Dimensiones

Diámetro 3 mm Medida de rosca métrica, ext. 3.00 mm

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo Superficie otros

Otros datos técnicos

Tipo de fijación atornillado Indicación de montaje Montaje directo
 Versión a prueba de explosivos No Tipo de montaje atornillado

Valores característicos del sistema

Versión para guías de corriente

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		