

**Imagen de producto**

Nuestros sistemas de protección táctil garantizan una mayor seguridad en su armario de distribución. Ofrecen protección contra descargas eléctricas causadas por contacto accidental con partes activas debido al manejo o fallos.

**Datos generales para pedido**

Versión	Tapa del borne, beige, PA 66, Altura: 186 mm, Anchura: 38 mm, Profundidad: 78 mm, V-2
Código	<a href="#">0326860000</a>
Tipo	AH 40 SAKG40
GTIN (EAN)	4008190061258
Cantidad	5 Pieza

**AH 40 SAKG40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	78 mm	Profundidad (pulgadas)	3.0709 inch
Altura	186 mm	Altura (pulgadas)	7.3228 inch
Anchura	38 mm	Anchura (pulgadas)	1.4961 inch
Peso neto	85.6 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	100 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos del material**

Material básico	PA 66	Color	beige
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

**Generalidades**

Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------------	-----------------

**Otros datos técnicos**

enclavable	Sí	Indicación de montaje	Montaje directo
------------	----	-----------------------	-----------------

**Valores característicos del sistema**

Versión	Carcasa protectora
---------	--------------------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		