

## BS 25 O.IH SAKT1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

### Datos generales para pedido

Versión	Tornillo de sujeción (borne), 3.00 mm, Latón, Profundidad: 28.7 mm, Anchura: 5.5 mm, Altura: 5.5 mm
Código	<a href="#">0334700000</a>
Tipo	BS 25 O.IH SAKT1
GTIN (EAN)	4008 1901 18839
Cantidad	50 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	28.7 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1299 inch
Altura	5.5 mm	Altura (pulgadas)	0.2165 inch
Anchura	5.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.2165 inch
Diámetro	5.5 mm	Peso neto	1.7 g

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C      Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

#### Datos del material

Material básico Latón      Color beige

#### Dimensiones

Diámetro 5.5 mm      Medida de rosca métrica, ext. 3.00 mm

#### Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo

#### Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo      Tipo de montaje atornillado

#### Valores característicos del sistema

Versión para puente móvil de conexión transversal

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		