



Para conductores de 10,0 -185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 18 mm, 18 mm, No
Código	0379300000
Tipo	H10,0/18
GTIN (EAN)	4008190156091
Cantidad	500 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.44 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular sin aislamiento	Versión	Estándar
--------------------------	----------------------------------	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	4.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	18 mm
---	--------	---	-------

Diámetro del aislamiento (D2)	5.8 mm	L1 en mm	18.00 mm
-------------------------------	--------	----------	----------

Sección de conexión del conductor AWG 8 AWG, máx.		Longitud de desaislado	18 mm
---	--	------------------------	-------

Sección de conexión del conductor	10 mm ²		
-----------------------------------	--------------------	--	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

