

**Imagen de producto**

Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

**Datos generales para pedido**

Versión	Serie W, Manguito aislante
Código	<a href="#">0386060000</a>
Tipo	IH 2.8 DB
GTIN (EAN)	4008190043414
Cantidad	100 Pieza

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	<a href="#">Sitio web UL</a>
Núm. de certificación (UR)	E60693

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	5.1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2008 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0.7087 inch
Anchura	3.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.1417 inch
Peso neto	0.17 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...75 °C
Temperatura de servicio	-50 °C...	Temperatura permanete de trabajo, max.	120 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos del material**

Material básico	Wemid	Color	Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

**Datos nominales según UL**

Núm. de certificación (UR) E60693

**Generalidades**

Indicación de montaje Montaje directo

**Otros datos técnicos**

Indicación de montaje Montaje directo Versión a prueba de explosivos No

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		