



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

| | |
|------------------------|--|
| Versión | Serie W, Manguito aislante |
| Código | 0386260000 |
| Tipo | IH 6.3 WEM GE |
| GTIN (EAN) | 4008 190164256 |
| Cantidad | 100 Pieza |
| Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
| Última fecha de pedido | 2026-12-31T00:00:00+01:00 |

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| Núm. de certificación (UR) | E60693 |

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 4.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.1772 inch |
| Altura | 30 mm | Altura (pulgadas) | 1.1811 inch |
| Anchura | 9 mm | Anchura (pulgadas) | 0.3543 inch |
| Peso neto | 0.46 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|---|---------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...55 °C |
| Temperatura de servicio | -50 °C... | Temperatura permanente de trabajo, max. | 100 °C |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Datos del material

| | | | |
|----------------------------------|-------|-------|----------|
| Material básico | PA 66 | Color | amarillo |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | | |

Datos nominales según UL

| | |
|----------------------------|--------|
| Núm. de certificación (UR) | E60693 |
|----------------------------|--------|

Generalidades

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo |
|-----------------------|-----------------|

Otros datos técnicos

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Versión a prueba de explosivos | No |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|----|

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |