



Destornillador hexagonal con mango transversal de plástico de alta calidad

- Superficie niquelada
- De acero, cromo y vanadio endurecido
- Realizada según DIN 6911
- Para tornillos que cumplan la norma DIN 6912

Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, llave de pipa
Código	0407900000
Tipo	IS 6 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190166465
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	110 mm	Anchura (pulgadas)	4.3307 inch
Peso neto	52.8 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Descripción del artículo	Sechskantschraubendreher mit Quergriff und Zapfen Gr.6	Versión	Mango en T
--------------------------	--	---------	------------

Destornilladores y llaves

Forma	Macho	Tamaño	6
Longitud de caña	80 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		