



A diferencia de los bornes con palanca de desconexión integrada, nuestros conectores macho de desconexión se pueden desconectar o retirar completamente del borne y de la aplicación respectiva y ofrecer una solución alternativa flexible a nuestros desconectores estándar.

### Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 27 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 8.00, Aislado: Sí, Anchura: 3 mm
Código	<a href="#">0461200000</a>
Tipo	QB 3 WI RA8 IS
GTIN (EAN)	4008190161699
Cantidad	50 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	19 mm	Profundidad (pulgadas)	0.748 inch
Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0.7874 inch
Anchura	3 mm	Anchura (pulgadas)	0.1181 inch
Peso neto	1.26 g		

#### Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...55 °C
Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C	Temperatura permanente de trabajo, max.	100 °C

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos del material

Material básico	PA 66	Color	gris
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2		

#### Datos nominales

Tensión nominal	400 V	Corriente nominal	27 A
-----------------	-------	-------------------	------

#### Dimensiones

Paso en mm (P)	8.00 mm
----------------	---------

#### Generalidades

Número de polos	3	Indicación de montaje	Montaje directo
-----------------	---	-----------------------	-----------------

#### Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	atornillado

#### Valores característicos del sistema

Versión	Conexión transversal
---------	----------------------

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		