

IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Nuestros sistemas de protección táctil garantizan una mayor seguridad en su armario de distribución. Ofrecen protección contra descargas eléctricas causadas por contacto accidental con partes activas debido al manejo o fallos.

Datos generales para pedido

Versión	Carcasa protectora (borne), Poliamida 66
Código	0475460000
Tipo	IK 4 GG ZB4
GTIN (EAN)	4008 190065348
Cantidad	50 Pieza

IK 4 GG ZB4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	14.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5709 inch
Altura	19 mm	Altura (pulgadas)	0.748 inch
Anchura	6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	0.96 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C Temperatura permanente de trabajo, min. -50 °C
 Temperatura permanente de trabajo, max. 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico	Poliamida 66	Materiales aislantes	PA
Color	plata	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2

Dimensiones

Desplazamiento TS 35 39 mm

Generalidades

Indicación de montaje Barra colectora Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Barra colectora

Valores característicos del sistema

Versión para barra colectora 10 x 3 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		