# **IS 4 DIN 6911**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Destornillador hexagonal con mango transversal de plástico de alta calidad

- Superficie niquelada
- De acero, cromo y vanadio endurecido
- Realizada según DIN 6911
- Para tornillos que cumplan la norma DIN 6912

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, llave de pipa
Código	<u>0485100000</u>
Tipo	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
Cantidad	1 Pieza



# **IS 4 DIN 6911**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

-			
Dim	ensior	าes v	pesos

Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3.1496 inch
Peso neto	23.76 g		

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### **Datos técnicos**

Descripción del artículo	Sechskantschraubendreher mit Quergriff und Zapfen Gr.4	Versión	Mango en T

## **Destornilladores y llaves**

Forma	Macho	Tamaño	4	
Longitud de caña	60 mm			

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27
ECLASS 13.0	21-04-02-27	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		

Versión del catálogo / Dibujos