

## IS 4 DIN 6911

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Destornillador hexagonal con mango transversal de plástico de alta calidad

- Superficie niquelada
- De acero, cromo y vanadio endurecido
- Realizada según DIN 6911
- Para tornillos que cumplan la norma DIN 6912

### Datos generales para pedido

Versión	Destornillador, llave de pipa
Código	<a href="#">0485100000</a>
Tipo	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008190117429
Cantidad	1 Pieza

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Anchura	80 mm	Anchura (pulgadas)	3.1496 inch
Peso neto	23.76 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Sechskantschraubendreher mit Quergriff und Zapfen Gr.4	Versión	Mango en T
--------------------------	--	---------	------------

**Destornilladores y llaves**

Forma	Macho	Tamaño	4
Longitud de caña	60 mm		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		