

SH 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Datos generales para pedido

Versión	Soporte de la barra colectora, Ocre, 130 °C, Anchura: 40 mm, V-0, KrG, atornillado
Código	0494920000
Tipo	SH 2
GTIN (EAN)	4008190007584
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	25 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9842 inch
Altura	40 mm	Altura (pulgadas)	1.5748 inch
Anchura	40 mm	Anchura (pulgadas)	1.5748 inch
Peso neto	22.1 g		

TemperaturasTemperatura ambiente -5 °C...40 °C Temperatura permanente de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanente de trabajo, max. 130 °C**Conformidad medioambiental del producto**Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso**Carril**

Superficie Todos los demás Material básico KrG

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		