

VP 42-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	VPK (tapón ciego de plástico), Tapón, cerrado, PG 42, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	0501360000
Tipo	VP 42-K54
GTIN (EAN)	4008190020293
Cantidad	5 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	4 mm	Altura (pulgadas)	0.1575 inch
Longitud	14 mm	Longitud (pulgadas)	0.5512 inch
Diámetro	54 mm	Espesor de pared, mín.	0.5 mm
Espesor de pared, máx.	9 mm	Peso neto	15.9 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Diámetro de la cabeza	62.00 mm	Tipo de protección con GWDR	IP65
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Tipo de protección	IP54	Prensaestopas	PG
Material básico	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Diámetro del anillo obturador	54.00 mm
Tuerca (externa)	PG 42	Longitud de rosca	10 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

