


**CLI R 1 F. CLI C 1-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

**Datos generales para pedido**

Versión	CableLine, Clavija de montaje
Código	<a href="#">0532100000</a>
Tipo	CLI R 1 F. CLI C 1-3
GTIN (EAN)	4008190092191
Cantidad	20 Pieza

**CLI R 1 F. CLI C 1-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensiones y pesos**

Profundidad	2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0787 inch
Altura	150 mm	Altura (pulgadas)	5.9055 inch
Anchura	2.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.0984 inch
Peso neto	1.05 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C
----------------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
---	-------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Color de material según código de resistencia	6	Tipo de impresión	Estándar
Versión	MultiPack	Anchura	2.5 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C	Color	azul
Halógenos	Sí	Material básico	POM
Caracteres impresos	Números	Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria
Unidades por rollo	25	Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	5 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.5 mm	diámetro externo del conductor	2.5 - 5 mm

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		