



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 15 mm, 12 mm, marfil
Código	0534200000
Tipo	H10,0/22 EB
GTIN (EAN)	4008190033460
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULUS) E499744

Dimensiones y pesos

Peso neto 0.5 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color marfil	Versión	Estándar
--------------------------	--	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	4.5 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	12 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	7.6 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.4 mm
L1 en mm	22.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 8
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Longitud de desaislado	15 mm
Sección de conexión del conductor	10 mm ²	Color	Weidmüller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

Dibujo

