

SH 3


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Soporte de la barra colectora, plata, 100 °C, Anchura: 65 mm, V-2, Poliamida 66
Código	0556660000
Tipo	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	65 mm	Profundidad (pulgadas)	2.5591 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	65 mm	Anchura (pulgadas)	2.5591 inch
Peso neto	26.4 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	100 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión otros

Datos del material

Material básico	Poliamida 66	Superficie	Todos los demás
Color	plata	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2

Generalidades

Número de polos	3	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Superficie	Todos los demás		

Valores característicos del sistema

Versión Conexión de barras colectoras 15 x 6 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		