



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Clavija de montaje
Código	0560001687
Tipo	CLI R 02-3 GE NE
GTIN (EAN)	4032248456406
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	4 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1575 inch
Altura	3 mm	Altura (pulgadas)	0.1181 inch
Anchura	3.4 mm	Anchura (pulgadas)	0.1339 inch
Longitud	145 mm	Longitud (pulgadas)	5.7086 inch
Peso neto	1.14 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C
----------------------------------	-------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Color de material según código de resistencia	4	Tipo de impresión	sin imprimir
Versión	MultiPack		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C		
Halógenos	Sí		
Material básico	PVC, blando, sin cadmio		
Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria		
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.2 mm ²		
Diámetro externo del conductor, min.	1.3 mm	Diámetro externo del conductor, max.	3 mm

Sección de conexión del conductor 0.2 - 1.5 mm²

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		