

## CLI RH 20-10 CLI R 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La gama de señalizadores para cables y conductores CableLine ofrece a los usuarios soluciones para todo tipo de aplicaciones. El campo de aplicación abarca desde conductores finos hasta cables con diámetro exterior grueso.

### Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Soporte útil de montaje
Código	<a href="#">0563600000</a>
Tipo	CLI RH 20-10 CLI R 10
GTIN (EAN)	4008 1900 18436
Cantidad	1 Pieza

## CLI RH 20-10 CLI R 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	28 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1024 inch
Altura	55 mm	Altura (pulgadas)	2.1654 inch
Anchura	55 mm	Anchura (pulgadas)	2.1654 inch
Peso neto	42.5 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Color de material según código de resistencia	6	Anchura	55 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Color	azul
Halógenos	Sí	Material básico	Poliamida
Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria	Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí
-----------	----

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Dibujos**

**Ejemplo de uso**

