

La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

Versión	Conexión transversal (borne), atornillado, gris, 99 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 8.00, Aislado: No, Anchura: 152.2 mm
Código	0565200000
Tipo	QL 10 SAK35N
GTIN (EAN)	4008190174286
Cantidad	20 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura	8 mm	Altura (pulgadas)	0.315 inch
Anchura	152.2 mm	Anchura (pulgadas)	5.9921 inch
Peso neto	26.75 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos del material

Material básico Cu Zn Color gris

Datos nominales

Corriente nominal 99 A

Dimensiones

Paso en mm (P) 8.00 mm

Generalidades

Número de polos 10 Indicación de montaje Montaje directo

Otros datos técnicos

Tipo de fijación atornillado Indicación de montaje Montaje directo
 Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión para puente móvil de conexión transversal

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

QL 10 SAK35N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Soporte de montaje




Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	SS M4 D 128-A 4	Versión	
Código	0136400000		Arandela de seguridad, Cobre
GTIN (EAN)	4008190118143		
Cantidad	100 ST		

Conexiones transversales




La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

Datos generales para pedido

Tipo	VH 17/8.2/5.2	Versión	
Código	0267000000		Manguito de conexión (borne), atornillado, Anchura: 8 mm, Altura: 8 mm, Profundidad: 17 mm, Número de polos: 1, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190146986		
Cantidad	50 ST		

Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	BFSC M4X30	Versión	
Código	0267100000		Tornillo de sujeción (borne), 4.00 mm, Acero, Profundidad: 7 mm, Anchura: 7 mm, Altura: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190187897		
Cantidad	50 ST		