



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

**Datos generales para pedido**

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Terminal tubular, Estándar, 20 mm, 18 mm, negro |
| Código     | <a href="#">0565700000</a>                      |
| Tipo       | H6,0/26 SW                                      |
| GTIN (EAN) | 4008190026837                                   |
| Cantidad   | 100 Pieza                                       |
| Embalaje   | suelto  |

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULUS) E499744

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 0.5 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

|                          |   |         |          |
|--------------------------|---|---------|----------|
| Descripción del artículo | Terminal tubular con aislamiento, color negro | Versión | Estándar |
|--------------------------|---|---------|----------|

**Terminales tubulares**

|   |                   |   |            |
|---|-------------------|---|------------|
| Diámetro para superficie de contacto (D1) | 3.5 mm            | Longitud de superficie de contacto (L2)     | 18 mm      |
| Diámetro del aislamiento (D2)             | 6.3 mm            | Espesor del aislamiento (S2)                | 0.3 mm     |
| L1 en mm                                  | 26.00 mm          | Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 10     |
| Espesor del manguito de metal (S1)        | 0.2 mm            | Longitud de desaislado                      | 20 mm      |
| Sección de conexión del conductor         | 6 mm <sup>2</sup> | Color                                       | Weidmüller |

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Dibujos**

**Dibujo**

