


**H16,0/28 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en bolsa de plástico
- Código de color Weidmüller
- En los colores DIN
- Otros códigos de colores

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal tubular, Estándar, 21 mm, 18 mm, verde
Código	<a href="#">0566000000</a>
Tipo	H16,0/28 GN
GTIN (EAN)	4008190165406
Cantidad	100 Pieza
Embalaje	suelto

**Datos técnicos****Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULUS) E499744

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 0.85 g

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Terminal tubular con aislamiento, color verde	Versión	Estándar
--------------------------	---	---------	----------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	5.8 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	18 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	8.8 mm	Espesor del aislamiento (S2)	0.4 mm
L1 en mm	28.00 mm	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 6
Espesor del manguito de metal (S1)	0.2 mm	Longitud de desaislado	21 mm
Sección de conexión del conductor	16 mm <sup>2</sup>	Color	Weidmüller

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		



## Dibujos

### Dibujo

