

KLBUE SH1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Bridas-tornillo para conexión de apan-tallamiento
Código	0635900000
Tipo	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190192204
Cantidad	500 Pieza

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	16 mm	Profundidad (pulgadas)	0.6299 inch
Altura	26.5 mm	Altura (pulgadas)	1.0433 inch
Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0.5906 inch
Peso neto	1.88 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-60 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.151 kg CO2 eq.
--------------------------------	-------------------------------	------------------

Conductor embornable (conexión nominal)

Tipo de conexión	Conección por muelle	Número de conexiones	1
------------------	----------------------	----------------------	---

Datos del material

Color	Beige oscuro	Grado inflamabilidad según UL 94	None
-------	--------------	----------------------------------	------

Dimensiones

Paso en mm (P)	16.00 mm
----------------	----------

Generalidades

Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora	Carril de montaje	Barra colectora
-----------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Montaje directo, Barra colectora
------------------	-----------	-----------------------	----------------------------------

Versión a prueba de explosivos	No
--------------------------------	----

Valores característicos del sistema

Versión	para soportes de guía	Tapa final obligatoria	No
---------	-----------------------	------------------------	----

Carril de montaje	Barra colectora
-------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Accesorios**

Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

Datos generales para pedido

Tipo	SO SH1	Versión
Código	0401460000	Soporte de la barra colectora, gris, 100 °C, Anchura: 24.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190188092	Poliamida 66, atornillado
Cantidad	20 ST	