

## MOFU 35/LO/1 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Imagen de producto



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

### Datos generales para pedido

Versión	Pie de montaje (borne)
Código	<a href="#">0646210000</a>
Tipo	MOFU 35/LO/1 SW
GTIN (EAN)	4008190261887
Cantidad	20 Pieza

### Datos técnicos

#### Homologaciones

ROHS Conformidad

#### Dimensiones y pesos

Profundidad	18.35 mm	Profundidad (pulgadas)	0.7224 inch
Altura	58 mm	Altura (pulgadas)	2.2835 inch
Anchura	18 mm	Anchura (pulgadas)	0.7087 inch
Peso neto	5.6 g		

#### Temperaturas

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura permanente de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanente de trabajo, max.	100 °C		

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión	arriba	Tipo de conexión	Conexión directa
-----------------------	--------	------------------	------------------

#### Datos del material

Material básico	Poliamida 66	Materiales aislantes	Wemid
Color	negro	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2

#### Dimensiones

Paso en mm (P)	18.00 mm
----------------	----------

#### Generalidades

Carril de montaje	TS 35
-------------------	-------

#### Otros datos técnicos

Lados abiertos	derecha	Tipo de fijación	enclavado
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	enclavado

#### Valores característicos del sistema


Versión	Pie de montaje	Tapa final obligatoria	No
Carril de montaje	TS 35		

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Dibujos**

**Imagen de producto**



Similar a la ilustración

**Ejemplo de uso**

