

## G 25/0.80A/M GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Como accesorios para nuestra amplia cartera de productos de bornes portafusibles, también ofrecemos los enlaces de fusible adecuados. El portafolio incluye fusibles de protección de dispositivos (fusibles miniatura) desde 5x20 mm hasta 10x38 mm, enlaces de fusible E 14 a E 18, así como fusibles para automoción y disyuntores automáticos. Anillos de medida para soportes de fusible redondean la cartera general.

### Datos generales para pedido

Versión	Fusible de baja intensidad, lento, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
Código	<a href="#">0646400000</a>
Tipo	G 25/0.80A/M GR
GTIN (EAN)	4008 190060794
Cantidad	10 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Última fecha de pedido	2025-12-31T00:00:00+01:00

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1968 inch
Altura	25 mm	Altura (pulgadas)	0.9842 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	1.06 g		

**Temperaturas**

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos del material**

Color Gris claro

**Datos nominales**

Tensión nominal 250 V Corriente nominal 0.8 A

**Valores característicos del sistema**

Versión Accesorios para fusibles

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		