

## FM 4/TS35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



Los numerosos accesorios de la gama Klippon® Connect están perfectamente adaptados entre sí hasta el más mínimo detalle. Esto facilita el montaje al tiempo que se cumplen las normas exigidas

### Datos generales para pedido

Versión	Pie de montaje en carril de montaje, plata, Acero, pulido, M 4, Anchura: 14 mm
Código	<a href="#">0687900000</a>
Tipo	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008 190086459
Cantidad	40 Pieza

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2756 inch
Altura	50.2 mm	Altura (pulgadas)	1.9764 inch
Anchura	14 mm	Anchura (pulgadas)	0.5512 inch
Peso neto	4.59 g		

### Temperaturas

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos del material

Material básico	Acero, pulido	Superficie	niquelado
Color	plata		

### Dimensiones

Tuercas (internas)	M 4	Paso en mm (P)	14.00 mm
--------------------	-----	----------------	----------

### Generalidades

Superficie	niquelado	Carril de montaje	TS 35
------------	-----------	-------------------	-------

### Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Versión a prueba de explosivos	No
------------------	-----------	--------------------------------	----

### Valores característicos del sistema

Versión	para carriles	Carril de montaje	TS 35
---------	---------------	-------------------	-------

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07
ECLASS 9.1	23-15-90-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07
ECLASS 13.0	27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

Dibujos

