

KSWF M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	KSWF (junta hermética - fibra vulcanizada), Anillo para junta, M 20, Fibra vulcanizada
Código	0899750000
Tipo	KSWF M20
GTIN (EAN)	4032248850174
Cantidad	25 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	KSWN M20

KSWF M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	1.5 mm	Altura (pulgadas)	0.0591 inch
Peso neto	0.6 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...95 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Silicona	No	Número de conductores	1
Gama de temperaturas de servicio, max.	95 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Paso de rosca	1.5 mm	Prensaestopas	M 20
Material básico	Fibra vulcanizada	Diámetro del anillo obturador	29.40 mm
Tuerca (externa)	M 20	Tuercas (internas)	M 20

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Dibujos

