

SKMU M25 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, M 25, 4 mm, Latón
Código	0930640003
Tipo	SKMU M25 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976072
Cantidad	25 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Última fecha de pedido	2024-08-31T00:00:00+02:00
Producto alternativo	SKMU M25 MS

SKMU M25 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	3.5 mm	Altura (pulgadas)	0.1378 inch
Peso neto	9.5 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Datos generales

Paso de rosca	1.5 mm	Halógenos	No
Calibre de llave 1	30 mm	Espesor	4.00 mm
Prensaestopas	M 25	Material básico	Latón
Tuerca (externa)	M 25	Tuercas (internas)	M 25
Longitud de rosca	4 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Dibujos

